

データシート

仕様



Comet S31 10 kVA

CMTUPS10

❗ 販売終了 2009/12/31

❗ サービス終了日 2023/04/19

❗ 販売終了

概要

リードタイム 特別注文 - 見積期間

主要

Main Input Voltage 400 V 3相

Main Output Voltage 400 V 3相

定格電力 (W) 8000 W

定格電力 (Va) 10000 VA

バッテリーとバッテリー運転可能時間

拡張バックアップ時間 0

搭載済みバッテリー 0

バッテリースロットが空です 0

一般

Number Of Power Module Filled Slots 0

Number Of Power Module Free Slots 0

Redundant No

仕様・寸法

高さ 108.5 cm

幅 56 cm

奥行き 68 cm

質量 390 kg

Mounting Preference No preference

取付モード Not rack-mountable

Usb Compatible No

出力

最大設定可能電力 (W) 8000 W

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	67.996 cm
Package 1 Width	56.007 cm
Package 1 Length	108.509 cm
Package 1 Weight	389.182 kg

契約保証

保証 1年間のオンサイト修理または部品交換