

データシート

仕様

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 30A L21-30 980cm



PDM3530L2130-980

概要

プレゼンテーション 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。

リードタイム 通常 3 週間以内で出荷

主な仕様

Main Input Voltage 3相 208 V

Main Output Voltage 120 V

提供機器 インストールガイド

仕様・寸法

色 黒

高さ 12.7 cm

幅 44.5 cm

奥行き 40.6 cm

質量 6.09 kg

入力

周波数 60 Hz

許容入力電圧 200...240 V

Max line current 30 A

出力

最大出力電流 30 A

Number of power socket outlets 1 NEMA L21-30

規格/保証

製品認証 UL規格リスト掲載

梱包単位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height	12.7 cm
Package 1 Width	40.6 cm
Package 1 Length	44.5 cm
Package 1 Weight	6.64 kg

環境維持の提供

REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	調査中
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
環境情報開示	(資源)循環性
(資源)循環性	特定のリサイクルの運用は必要ありません
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	1年間のオンサイト修理または部品交換
----	--------------------

推奨代替品