

データシート

仕様

Service Bypass Panel for SYLX [Output: (3) L5-20R, (1) L14-30R]



SBP16KRMP4U-HW

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	208 V
Main Output Voltage	120 V 200 V 208 V
Other Output Voltage	240 V
Output connector type	ハードワイヤ接続 3-線 (2PH+G) 1 ハードワイヤ接続 4-線 (2PH+N+G) 1
Number of rack unit	4U
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット ユーザマニュアル

仕様・寸法

色	黒
高さ	17.8 cm
幅	43.2 cm
奥行き	67.3 cm
質量	23.18 kg
取付方法	Front
Mounting preference	Lower
取付モード	Rack-mounted

入力

周波数	50/60 Hz
Number of input connectors	1 ハードワイヤ接続 3-線 (2PH+G) 1 ハードワイヤ接続 4-線 (2PH+N+G)
Max line current	100 A
入力電流制限	100 A
負荷容量	20000 VA
負荷力率範囲	0...1

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

出力

最大出力電流	100 A
Number of power socket outlets	3 NEMA L5-20R 1 NEMA L14-30R
保護タイプ	Circuit breaker
効率	99 %

規格/保証

製品認証	CSA GOST
------	-------------

動作環境

使用周囲温度	-20...50 °C
使用周囲湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...15000 ft
保存周囲温度	-40...65 °C
保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30.5 cm
Package 1 Width	99.1 cm
Package 1 Length	61 cm
Package 1 Weight	33.64 kg

環境維持の提供

EU RoHS宣言書	適合 適合
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい

契約保証

保証	2年間 (部品のみ)
----	------------

推奨代替品