



APC Silcon 60kW 208V UPS

SL60KF

❗ 販売終了 2010/12/31

❗ サービス終了日 2018/12/31

❗ 販売終了

概要

リードタイム 在庫一掃セール

主要

Main Input Voltage	208 V 3相
Main Output Voltage	120 V 208 V 208 V 3相
定格電力 (W)	60000 W
定格電力 (Va)	60000 VA
Output Connector Type	ハードワイヤ接続 5線接続 (3PH+N+G) 1
Number Of Rack Unit	0U
ケーブルの数	1
バッテリータイプ	外部バッテリー システム
提供された装置	パラレル・カード SmartSlot3基を使用するトリプル・シャーシ ユーザマニュアル Web/SNMP管理カード

バッテリーとバッテリー運転可能時間

実行時間	View Runtime Graph
搭載済みバッテリー	0
バッテリースロットが空です	0
追加情報	If longer runtimes are needed, please contact APC at 800-800-4272. 200 : 208または220Vの三相定格出力電圧に設定可能。
Battery Power In Vah	0 VAh runtime
拡張バックアップ時間	1

一般

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

仕様・寸法

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に對するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでもありません。

色	ダークグリーン (NCS 7020-B50G) 明るい灰色 (NCS 2703-G84Y)
高さ	150 cm
幅	100 cm
奥行き	80 cm
質量	531.82 kg
取付方法	Front
Mounting Preference	No preference
取付モード	Not rack-mountable
Usb Compatible	No

入力

周波数	50 Hz プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% 60 Hz プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Number Of Input Connectors	1 ハードワイヤ接続 5線接続 (3PH+N+G)
Input Voltage Limits	170...230 V 208 V 177...239 V 208 V 187...242 V 220 V
Input Power Factor At Full Load	0.99

出力

最大設定可能電力 (W)	60000 W
高調波歪み	3% 未満
出力周波数 (主電源同期運転時)	50 Hz プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% 主電源同期運転時 60 Hz プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% 主電源同期運転時 60 Hz +/- 0.1 % 定格周波数 60 Hz で 非同期運転時 50 Hz +/- 0.1 % 定格周波数 50 Hz で 非同期運転時
Crest Factor	無制限
運転方式	デルタコンバージョンオンライン
Wave Type	正弦波
Bypass Type	保守用バイパス
効率	95 % (最大負荷)
最大出力電流	167 A
Maximum Configurable Power In Va	60000 VA

適合

製品認証	UL規格リスト掲載 cUL規格リスト掲載
規格	FCC/パート15クラスA ISO 9001 ISO 14001 UL 1778

動作環境

使用周囲温度	0...40 °C
相対湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...3333 ft

保存周囲温度	-50...40 °C
保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m
騒音レベル	65 dBA
Heat Dissipation	10918 Btu/h
Nema 保護等級	NEMA 1 NEMA 12(オプションナル)

通信と管理

空きストレージ	2
装備済みSmartslot™カード	Network management card
コネクタ・パネル	ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
警報音	52種類のアラーム条件に割り当てられるビープ音
緊急電源停止 (Epo)	はい

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

契約保証

保証	1 年間のオンサイト修理または部品交換, optional on-site warranties available, オプションで提供される延長保証
----	---