

データシート

仕様



APC Smart-UPS 1200 RM 1U LCD 100V



SMT1200RMJ1U

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	100 V
Main Output Voltage	100 V
定格電力	1000 W
Rated power in VA	1200 VA
Input Connection Type	ネーム 5-15P
Nb of power socket outlets	4 NEMA 5-15R
Number of rack unit	1U
ケーブルの長さ	2.44 m
Battery type	鉛蓄電池
提供された装置	ドキュメンテーションCD インストールガイド ラックマウント用サポートレール Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル

一般

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

仕様・寸法

色	黒
高さ	4.45 cm
幅	43.2 cm
奥行き	66.5 cm
質量	24 kg
取付方法	Front
Mounting preference	Lower

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用するものでもありません。

取付モード	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No

入力

最大入力電流 (A)	12 A
周波数	50/60 Hz

出力

高調波歪み	5 % 未満
Maximum configurable power in VA	1200 VA
最大設定可能電力 (W)	1000 W
運転方式	ラインインタラクティブ
出力波形	正弦波

規格/保証

製品認証	VCCI class A
規格	UL 1778

動作環境

騒音レベル	46 dBA
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
使用周囲温度	0...40 °C
保存周囲温度	-15...45 °C
保管可能高度	0.00...15240.00 m
使用周囲湿度	0...95 %
保管時の相対湿度	0...95 %

バッテリーとバッテリー運転可能時間

拡張バックアップ時間	0
搭載済みバッテリー	0
バッテリースロットが空です	0
充電時間	4 h
RBC数量	1
Battery life	4...6 year(s)
Battery power in VAh	324 VAh runtime
バッテリー充電電力 (W)	81 W rated

通信と管理

警報音	バッテリー使用中のアラーム : バッテリー残量の極端な低下を知らせるアラーム : 設定可能な待機時間。
コネクタ・パネル	ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
空きストレージ	1

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ	540 J
フィルタリング	フルタイム稼働のマルチポール・ノイズフィルタ : 0.3%のieeeサージ通過 : クランプ応答時間ゼロ : ul 1449準拠。

梱包単位

パッケージ1重量	29 kg
パッケージ1の高さ	20 cm
パッケージ1の幅	57.5 cm
パッケージ1の長さ	79.4 cm
パッケージ3のユニット数	10

環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
環境情報開示	(資源) 循環性
(資源) 循環性	特定のリサイクルの運用は必要ありません
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	2年間 (日本のみ)
----	------------