

データシート

仕様



APC Smart-UPS、ラインインタラクティブ、3kVA、ラックマウント 2U、100V、6x NEMA 5-15R+2x NEMA 5-20R コンセント、SmartSlot、AVR、LCD

SMT3000RMJ2U

概要

リードタイム 通常 3 週間以内で出荷

主な仕様

Main Input Voltage	100 V
Main Output Voltage	100 V
定格電力 (W)	2400 W
定格電力 (VA)	2400 VA
Input Connection Type	ネーム L5-30P
Output connection type	6 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R
Number of rack unit	2U
ケーブルの長さ	2.44 m
Number of cables	1
Battery type	鉛蓄電池
提供された装置	ドキュメンテーションCD インストールガイド ラック マウント型ハードウェア ラックマウント用サポートレール Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル

一般

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

仕様・寸法

色	黒
高さ	8.6 cm
幅	43.2 cm
奥行き	67.1 cm
質量	44 kg

取付方法	Front
Mounting preference	Lower
取付モード	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

入力

最大入力電流 (A)	24 A
周波数	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

出力

Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大設定可能電力 (W)	2700 W
運転方式	ラインインタラクティブ
出力波形	正弦波


規格/保証

製品認証	VCCI class A
------	--------------

動作環境

騒音レベル	55 dBA
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
使用周囲温度	0...40 °C
保存周囲温度	-15...45 °C
保管可能高度	0.00...15240.00 m
使用周囲湿度	0...95 %
保管時の相対湿度	0...95 %

バッテリーとバッテリー運転可能時間

拡張バックアップ時間	0
搭載済みバッテリー	0
バッテリースロットが空です	0
充電時間	4 h
RBC数量	1
バッテリー寿命	4...6 year(s)
交換用バッテリー	APCRBC145J 
Battery power in VAh	500 VAh runtime
バッテリー充電電力 (W)	125 W rated

通信と管理

コネクタ・パネル	ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
緊急電源停止 (EPO)	はい
空きストレージ	1
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Alarm

Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ 459 J

梱包単位

Unit Type of Package 1 Db

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 25.4 cm

Package 1 Width 98 cm

Package 1 Length 60 cm

Package 1 Weight 52 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況 グリーンプレミアム製品

REACH宣言書 [RoHS指令](#)

EU RoHS宣言書 [適合](#)
[適合](#)

水銀フリー はい

RoHS適用除外情報 [はい](#)

環境情報開示 [\(資源\)循環性](#)

[\(資源\)循環性](#) [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)

最適なエネルギー効率 省エネ製品

Take-back Take-back program available

契約保証

保証 2年間(日本のみ)

推奨代替品