

データシート

仕様



APC Smart-UPS、Line Interactive、750VA、タワー、100V、6x NEMA 5-15R コンセント、SmartSlot、AVR、LCD

SMT750J

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage 100 V

Main Output Voltage 100 V

定格電力 (W) 500 W

定格電力 (VA) 750 VA

Input Connection Type ネーム 5-15P

Output connection type 6 NEMA 5-15R

ケーブルの長さ 1.83 m

Number of cables 1

Battery type 鉛蓄電池

提供された装置 ドキュメンテーションCD
Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル

一般

Number of power module filled slots 0

Number of power module free slots 0

Redundant No

仕様・寸法

色 黒

高さ 16.7 cm

幅 14 cm

奥行き 35.9 cm

質量 13 kg

取付方法 Front

Mounting preference No preference

取付モード Not rack-mountable

Two post mountable	0
--------------------	---

USB compatible	Yes
----------------	-----

入力

最大入力電流 (A)	7.5 A
--------------	-------

Input voltage limits	70...125 V adjustable 80...123 V
----------------------	-------------------------------------

周波数	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
-----	--------------------------------

出力

高調波歪み	Less than 5 % at full load
-------	----------------------------

Maximum configurable power in VA	750 VA
----------------------------------	--------

最大設定可能電力 (W)	500 W
----------------	-------

運転方式	ラインインタラクティブ
------	-------------

出力波形	正弦波
------	-----

出力周波数	47 ~ 53 Hz 定格周波数 50 Hz で 主電源同期運転時 57 ~ 63 Hz 定格周波数 60 Hz で 主電源同期運転時
-------	--

規格/保証

製品認証	VCCI class A
------	--------------

動作環境

騒音レベル	40 dBA
-------	--------

耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
--------------	--------------

使用周囲温度	0...40 °C
--------	-----------

保存周囲温度	-15...45 °C
--------	-------------

保管可能高度	0.00...15240.00 m
--------	-------------------

使用周囲湿度	0...95 %
--------	----------

保管時の相対湿度	0...95 %
----------	----------

バッテリーとバッテリー運転可能時間

拡張バックアップ時間	0
------------	---

搭載済みバッテリー	0
-----------	---

バッテリースロットが空です	0
---------------	---

充電時間	4 h
------	-----

RBC数量	1
-------	---

バッテリー寿命	4...6 year(s)
---------	---------------

交換用バッテリー	APCRBC137J 
----------	--

Battery power in VAh	146 VAh runtime
----------------------	-----------------

バッテリー充電電力 (W)	36 W rated
-----------------	------------

通信と管理

コネクタ・パネル	ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
----------	----------------------------

空きストレージ	1
---------	---

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
-------	---

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ	540 J
フィルタリング	フルタイム稼働のマルチポール・ノイズフィルタ : 0.3%のieeeサージ通過 : クランプ応答時間ゼロ : ul 1449準拠。

梱包単位

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30.1 cm
Package 1 Width	49.9 cm
Package 1 Length	27.8 cm
Package 1 Weight	14.8 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
環境情報開示	(資源) 循環性
(資源) 循環性	特定のリサイクルの運用は必要ありません
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	2年間 (日本のみ)
----	------------

推奨代替品