

データシート

仕様

Step-Down Transformer 200VAC から 100VAC に変換、2U, 出力コンセント : NEMA5-20R x 12



SYTF2J

概要

リードタイム 特別注文 - 見積期間

主要

Main Input Voltage	200 V
Input Connection Type	ネーム L6-30P
Number Of Rack Unit	2U
ケーブルの数	1
提供機器	ラックマウント用取り付けブラケット ユーザマニュアル

仕様・寸法

色	黒
高さ	8.9 cm
幅	48.3 cm
奥行き	66 cm
質量	43.18 kg
取付方法	Front
Mounting Preference	No preference
取付モード	Rack-mounted

入力

負荷容量	3500 VA
周波数	50/60 Hz

出力

保護タイプ	Circuit breaker
効率	90 %
Number Of Power Socket Outlets	12 NEMA 5-20R

適合

規格	UL 1778
----	---------

動作環境

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性を保証するものではありません。

使用周囲温度	0...40 °C
相対湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25.4 cm
Package 1 Width	95.3 cm
Package 1 Length	62.2 cm
Package 1 Weight	50 kg

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

持続可能性

Green Premium™ラベルは、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO₂排出削減製品を提供します。

[Green Premiumの詳細 >](#)



Take-back 透明度

リソースパフォーマンス

✔ Take-Back Program Available

充実したパフォーマンス

✔ 水銀フリー

Reach宣言書

[RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書

調査中

環境情報開示

[\(資源\)循環性](#)

[\(資源\)循環性](#)

[特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)