Технические характеристики продукта

Спецификации

ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России

BR1100CI-RS

Снято с производства: 14 июн. 2022 г.

Снято с производства

Обзор

Срок Поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение	230 В
Номинальная Мощность [Вт]	660 W
Номинальная Мощность	1100 VA
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 всплеск
Количество Кабелей	1
Тип Батареи	Свинцово-кислотная батарея

Батареи и продолжительность автономной раб

Время Работы	View Runtime Graph
Предварительно Установленные Батареи	1
Свободные Отсеки Для Батарей	0
Типовое Время Перезарядки	24 h
Количество Картриджей **Rbc™**	1
Мощность Зарядного Устройства (Вт)	7 W номинальный
Срок Службы Батареи	4…6 year(s)
Комментарии К Графику Батареи	График основан на реальных измерениях времени работы. Все измерения выполнялись для новых полностью заряженных батарей и сбалансированной резистивной нагрузки (PF = 1,0). Фактическое время работы может отличаться от указанных на графике значений. Фактическое время работы зависит от целого ряда факторов, включая возраст и уровень заряда батарей, условия окружающей среды и характеристики подключенной нагрузки.
Возможность Увеличения Времени Автономии	0

Общие

Оборудование В Комплекте	Стяжки для организации кабелей руководство по эксплуатации
Количество Незанятых Силовыми Модулями Сло	0
Количество Занятых Силовыми Модулями Слото	0
Запасной	No

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Физические параметры

Цвет	Уголь
Высота	22,2 cm
Ширина	13,2 cm
Глубина	35,6 cm
Вес Нетто	12,5 kg
Тип Крепежа	No preference
Исполнение Монтажа	Нестоечный
Двухопорное Крепление	0
Usb-Совместимый	No

Вход

Частота Сети	47–63 Гц
Пределы Входного Напряжения	160...286 В регулируемый 175...295 В

Выход

Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	660 W
Тип Ибп	Линейно-интерактивный
Максимальный Выходной Ток	10 A
Максимальная Задаваемая Мощность (Ва)	1100 VA

Соответствие

Сертификаты	CE ГОСТ

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	0…40 °C
Относительная Влажность	0…95 %
Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-5…45 °C
Относительная Влажность Хранения	0…95 %
Высота Хранения	0,00…15240,00 m
Акустический Уровень	45 дБА
Тепловыделение В Режиме Работы От Сети	180 ‰

Коммуникационные средства и средства админ

Функция Аварийной Сигнализации	Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от се
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг По Уровню Поглощаемой Энергии Вспл	180 J

Подавление Шума	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 5% по нормативам ieee: ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Scc14	20731304250146

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.