

Технические характеристики продукта

Спецификации



СТОЕЧНЫЙ БЛОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ
СЕРИИ EASY PDU, С
МОНИТОРИНГОМ, 0U, 230V,
32A, 1Ф, C13X20, C19X4, ВХ IEC
309, 3М

EPDU1132M

Обзор

Срок Поставки	Обычно имеется в наличии
---------------	--------------------------

Основные характеристики

Цвет	Черный
Тип Брп	Оснащенный средствами измерения
Cord Length	3,00 m
Количество Кабелей	1
Поставляемое Оборудование	Руководство по установке Комплект для монтажа без применения инструментов Руководство по эксплуатации Вертикальные монтажные кронштейны

Дополнительные характеристики

Основное Входное Напряжение	200 В 208 В 230 В
Высота	117,5 cm
Ширина	6,2 cm
Основное Выходное Напряжение	230 В
Глубина	4,44 cm
Вес Нетто	3,72 kg
Место Монтажа	Сторона
Тип Крепежа	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2Ф+3
Исполнение Монтажа	Стойечный
Rack Units	0U
Положение Монтажа	Вертикальный
Допустимый Диапазон Входных Напряжений	220...240 мВ
Максимальный Ток Линии	32 A
Ограничения Входного Тока	32 A
Нагрузочная Способность	7360 VA
Частота Сети	50/60 Гц

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Outlet Type And Quantity	20 IEC 60320 C13
	4 IEC 60320 C19

Условия эксплуатации

Сертификаты	CE
	TÜV
	EAC
	RCM
Рабочая Температура Окружающей Среды	-5...45 °C
Относительная Влажность	5...95 %
Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-25...65 °C
Относительная Влажность Хранения	5...95 %
Высота Хранения	0,00...15240,00 m

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	132 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	4,48 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	На ремонт либо замену сроком на 5 год
----------	---------------------------------------

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также циклические продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

[Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы