

Технические характеристики продукта

Спецификации

Стойчный блок датчиков NetBotz 150



NBPD0150

Обзор

Презентация	Блок датчиков предназначен для крепления в стойке. К нему можно подключить до 6 универсальных датчиков.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Количество Unit	1U
Поставляемое оборудование	Кабельные стяжки Компакт-диск с документацией Руководство по установке Датчик температуры и влажности

Физические параметры

Высота	4,3 см
Ширина	33,7 см
Глубина	4,3 см
Вес нетто	0,61 kg
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стойчный

Соответствие

Стандарты	FCC, часть 15, класс A ICES-003
Сертификаты	AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A CE ГОСТ NOM VCCI класс A

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...45 °C
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Относительная влажность	0...95 %
Температура окружающей среды при хранении	-15...65 °C

Высота хранения	0,00...15240,00 m
-----------------	-------------------

Относительная влажность хранения	0...95 %
----------------------------------	----------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	6,4 cm
------------------	--------

Package 1 Width	45,7 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	22,2 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	1,816 kg
------------------	----------

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
-------------------	---

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Рекомендуемая замена