

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back UPS Pro BX 1000 VA, 8 tomas de salida, AVR, interfaz LCD, LAM 60 Hz

BX1000M-LM60

## Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

## Principal

Main Input Voltage 120 V

Potencia Nominal En W 600 W

Potencia Nominal En Va 1000 VA

Output Connection Type 4 NEMA 5-15R  
4 NEMA 5-15R pararrayos

Longitud De Cable 1.83 m

Número De Cables 1

Tipo De Batería Batería sellada de plomo

## Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución [View Runtime Graph](#)

Eficiencia [View Efficiency Graph](#)

Baterías Pre-Instaladas 0

Ranuras Libres Para Baterías 0

Tiempo Típico De Recarga 12 h

Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio 1

Potencia De Carga De La Batería (Vatios) 12 W nominal

Vida De La Batería 3...5 año(s)

Batería De Repuesto [APCRBC158](#)

Duración Prolongable 0

## General

Equipo Suministrado manual de usuario  
Cable USB

Number Of Power Module Free Slots 0

Number Of Power Module Filled Slots 0

Redundant No

## Físico

Color	Negro
Altura	19 cm
Anchura	9.1 cm
Profundidad	31 cm
Peso Del Producto	7.2 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

## Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	60 Hz +/- 3 Hz
Barras De Separación	88...139 V
Corriente Máxima De Entrada	12 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	15 A

## Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	600 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Corriente De Salida Máxima	15 A
Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Tiempo De Transferencia	Típico 8 ms: Máximo 10 ms

## Conformidad

Certificaciones De Producto	NOM Certificación TUV C-US
Política De Protección Del Equipo	De por vida: USD 250000

## Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel Acústico	45 dBA
Disipación De Calor	48.5 Btu/h

## Comunicaciones y manejo

---

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

## Proteção contra surtos e filtragem

---

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	1103 J
---	--------

---

Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
----------	---

---

Data Line Protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video
----------------------	---

## Unidades embalaje

---

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	25.3 cm
------------------	---------

---

Paquete 1 Ancho	44.2 cm
-----------------	---------

---

Paquete 1 Longitud	14.2 cm
--------------------	---------

---

Paquete 1 Peso	8 kg
----------------	------

---

Scc14	10731304337277
-------	----------------

---

Pilas De Unidad De Tarimas	16
----------------------------	----

---

Pilas De Tarimas	3
------------------	---

## Garantía contractual

---

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiente en términos energéticos   Take-back   Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

## Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

## Certificaciones y normas

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Compatible con las excepciones](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)