

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS RT 6000VA, 208V, rackmount, 5U, 12x 5-20R & 2x L6-20R & 1x L6-30R NEMA outlets, w/transfo 208V to 120V

SURT6000RMXLT-1TF5

! No disponible.
Contacta a tu vendedor.

! Descatalogado el: 31 diciembre 2015

! Fuera de servicio el: 31 diciembre 2021

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage 208 V

Main Output Voltage 120 V
208 V

Potencia nominal en W 4200 W

Potencia nominal en VA 6000 VA

Input Connection Type NEMA L6-30P

Output connection type 12 NEMA 5-20R
2 NEMA L6-20R
1 NEMA L6-30R

Número de unidad de rack 5U

Longitud de cable 3.05 m

Número de cables 1

Tipo de batería Batería sellada de plomo

Equipo suministrado DC con software
Rieles de apoyo para Rack-mount
Cable RS-232 de señalización Smart del UPS
manual de usuario
Tarjeta de manejo Web/SNMP

General

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

Físico

Color Negro

Altura 21.8 cm

Anchura 43.2 cm

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Profundidad | 66 cm |
| Peso del producto | 100.45 kg |
| Ubicación de montaje | Frontal |
| Mounting preference | Lower |
| Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |

Entrada

| | |
|-------------------------------|--|
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
| Barras de separación | 160...280 V |

Salida

| | |
|---------------------------------------|---|
| Máxima potencia configurable (vatios) | 4200 W |
| Distorsión armónica | Less than 3 % ((*)) |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal |
| Crest factor ((*)) | 3:1 |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| Bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA |

Conformidad

| | |
|-----------------------------|-----|
| Certificaciones de producto | CSA |
|-----------------------------|-----|

Ambiental

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C |
| Humedad relativa | 0...95 % |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15...45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0...95 % |
| Altitud de almacenamiento | 0.00...15240.00 m |
| Nivel acústico | 55 dBA |
| Disipación de calor | 1040 Btu/h |

Baterías y autonomía

| | |
|--|---|
| Baterías pre-instaladas | 2 |
| Tiempo típico de recarga | 2.5 h |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
| Información adicional | Configuración de tensión de salida para 208 o 240 |

| | |
|--|--|
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 421 W nominal |
| Battery power in VAH | 1056 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| Vida de la batería | 3...5 año(s) |
| Battery option | SURT192RMXLBP3U 1 2564 VAh SURT192RMXLBP3U 2 4272 VAh SURT192RMXLBP3U 3 5981 VAh SURT192RMXLBP3U 4 7690 VAh SURT192RMXLBP3U 5 9399 VAh SURT192RMXLBP3U 6 11108 VAh SURT192RMXLBP3U 8 14525 VAh SURT192RMXLBP3U 10 17943 VAh |
| Duración prolongable | 1 |

Comunicaciones y manejo

| | |
|----------------------------------|--|
| Ranuras libres | 0 |
| Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card with environmental monitoring |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |

Proteção contra surtos e filtragem

| | |
|---|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 J |
| Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |

Unidades embalaje

| | |
|------------------------------------|-----|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Reemplazo(s) recomendado(s)

SURT6000RMXLT-1TF5 se reemplaza por:

1x



Smart-UPS en línea de APC, 6 kVA/6 kW, montaje en bastidor 6U, 208 V, 6 salidas C13+4 C19 IEC, tarjeta de red+SmartSlot, con transformador de 208 V a 120 V, kit de rieles incluido

SRT6KRMXLT-5KTF