

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## ATS para rack, 208 V, 30 A, 2 entradas L6-30P, 1 salida L6-30R

AP4431

! Se discontinuará el: 30 diciembre 2022

! Pronto a discontinuarse

### Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

### Principal

Main Input Voltage	208 V
Main Output Voltage	208 V
Input Connection Type	NEMA L6-30P
Número de unidad de rack	2U
Longitud de cable	2.44 m
Número de cables	2
Equipo suministrado	Piezas para montaje Brackets para Rack-mount Cable de configuración RS-232

### Físico

Color	Negro
Altura	8.8 cm
Ancho	43.2 cm
Profundidad	23.6 cm
Peso neto	6.5 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Montado en rack

### Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
[In] corriente nominal	24 A
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
Capacidad de carga	4992 VA

## Salida

Consumo máximo de corriente	30 A
Number of power socket outlets	1 NEMA L6-30R

## Conformidad

Certificaciones de producto	TÜV-C TÜV-NURTL VCCI clase A
Normas	FCC Part 15 clase A ICES-003

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21 cm
Package 1 Width	35.6 cm
Package 1 Length	58.4 cm
Package 1 Weight	9 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin plomo	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

## Reemplazo(s) recomendado(s)

Es posible que AP4431 se reemplace por cualquiera de los siguientes productos:

1x



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 30A, 208V, 2 L6-30P IN, 1 L6-30R OUT, 50/60Hz  
AP4431A

1x



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 30A, 208V, 2 L6-30P IN, 1 L6-30R OUT, 50/60Hz  
AP4431A