

Ficha técnica del producto

Especificaciones



racks; Soluciones para centro de datos; ups; centro de datos; Servidores; Control de acceso; Unidad de respaldo de energía

ER1002R

Descripción General

Presentación	Power cable kit designed specifically to connect from rack mounted power distribution panel to rack PDUs. This power cable kit has a 3 Phase connector and has length of 9m.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

Principal

Tipo de producto o componente	Power cable
Número de cables	1

Físico

Color	Negro
Peso del producto	3.1 kg
Preferencia de montaje	Upper
Tipo de montaje	Montado en rack
Posición de montaje	Horizontal

Entrada

[In] corriente nominal	25 A
Plug standard ((*))	IEC 60309
Capacidad de carga	7 kVA

Salida

Consumo máximo de corriente	16 A
Longitud del cable	9 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12.5 cm
Paquete 1 Ancho	28 cm
Paquete 1 Longitud	37.5 cm

Paquete 1 Peso 3.1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 meses

Reemplazo(s) recomendado(s)