

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Line-R 500VA Regulador Automático de Voltaje, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia

LSW500-IND

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia nominal en W	250 W
Potencia nominal en VA	500 VA
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Longitud de cable	1.00 m
Equipo suministrado	Manual de usuario

Físico

Altura	9.5 cm
Ancho	18 cm
Profundidad	11.9 cm
Peso del producto	1.6 kg
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz (**)
Barras de separación	160...285 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	250 W
---------------------------------------	-------

Conformidad

Certificaciones de producto	CE
-----------------------------	----

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...3333 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...90 %
Altitud de almacenamiento	0.00...1015.90 m
Nivel acústico	40 dBA

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	148 J
---	-------

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	1.6 kg
Paquete 1 Altura	9.5 cm
Paquete 1 ancho	4.572 cm
Paquete 1 Largo	11.9 cm
SCC14	10731304340925

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------