

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MÓDULO DE INTERRUPTOR ESTÁTICO SYMMETRA PX, 208 V

SYSW40KF

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage 400 V 3 fases

Main Output Voltage 400 V3 fases

Potencia Nominal En W 40000 W

Potencia Nominal En Va 40000 VA

Número De Unidad De Rack 0U

Número De Cables 1

Baterías y autonomía

Baterías Pre-Instaladas 0

Ranuras Libres Para Baterías 0

Físico

Altura 20.3 cm

Ancho 50.8 cm

Profundidad 71.1 cm

Peso Del Producto 23 kg

Ubicación De Montaje Frontal

Preferencia De Montaje No preference

Tipo De Montaje No se puede montar en rack

Dos Postes Montables 0

Usb Compatible No

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios) 40000 W

Conformidad

Certificaciones De Producto En la lista de cUL Registrado por UL

Normas FCC Part 15 clase A

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3333 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	0...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...1015.90 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30.5 cm
Paquete 1 Ancho	86.4 cm
Paquete 1 Longitud	61 cm
Paquete 1 Peso	25.5 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)
