

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielacz kabla do dystrybucji zasilania APC dla urządzeń IT, 5-żyłowy, 16 A, z IEC309 na 3xC19

PDX516IEC309-3C19

! Produkt niedostępny od: 22 gru 2023

! Koniec serwisu: 21 lut 2024

! Wycofany

Podgląd

Czas Dostawy Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309Standard wtyczki 116 A 3P + N + PE
Osprzęt Dostarczany W Dostawie	Instrukcja montażu

Parametry fizyczne

Wysokość	15,2 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	40,6 cm
Masa Produktu	1,8 kg
Miejsce Montażu	Przednie
Preferencje Montażu	No preference
Sposób Montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

na wejściu

Częstotliwość Sieciowa	50 Hz
Tolerancja Napięcia Wejściowego	200...240 V
Max Line Current	16 A

na wyjściu

Maksymalny Całkowity Pobór Prądu	16 A
Number Of Power Socket Outlets	1 IEC 60309 16 A

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty Produktu	VDE
----------------------	-----

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	15,2 cm
Szerokość Opakowania 1	40,6 cm
Długość Opakowania 1	43,2 cm
Waga Opakowania 1	2,5 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta Green Premium™ jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

W trakcie dochodzenia