

Folha de dados do produto

Especificações



PDU de Bastidor, Básica, 1U, 30A, 208V, (10)C13



AP9571A

Visão geral

| | |
|-------------------------|---|
| Apresentação | Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center. The output and input connections are (10) C13. Real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment. |
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |

Principal

| | |
|--------------------------------------|--|
| Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
| Main Output Voltage | 208 V |
| Input Connection Type | NEMA L6-30P |
| Número de unidade de bastidor | 1U |
| Comprimento do cabo | 3,66 m |
| Número de cabos | 1 |
| Equipamento fornecido | Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador |

Físico

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Cor | Preto |
| Altura | 4,4 cm |
| Largura | 44,5 cm |
| Profundidade | 7,7 cm |
| Peso líquido | 2,55 kg |
| Local de montagem | Frontal Posterior |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Montado em bastidor |

Entrada

| | |
|---------------------------------|-------------|
| [In] corrente nominal | 24 A |
| Acceptable Input Voltage | 200...240 V |
| Max line current | 30 A |

| | |
|----------------------|----------|
| Input current limits | 30 A |
| Load Capacity | 4992 VA |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |

Saída

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Number of power socket outlets | 10 IEC 60320 C13 |
|--------------------------------|------------------|

Conformidade

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Certificações de produtos | Listado em cUL PSE UL na lista |
| Normas | UL 60950 |

Ambiental

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para operação | -5...45 °C |
| Humidade relativa | 5...95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...15000 ft |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25...65 °C |
| Armazenamento Humidade relativa | 5...95 % |
| Altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 m |

Unidades de Embalagem

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 17,1 cm |
| Package 1 Width | 17,4 cm |
| Package 1 Length | 48,3 cm |
| Package 1 Weight | 3,64 kg |
| Number of Units in Package 3 | 1 |

Oferecer Sustentabilidade

| | |
|---------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS da EU |
| Sem chumbo | Sim |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |
| Take-back | Take-back program available |

Garantia contratual

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Substituições recomendadas