

Folha de dados do produto

Especificações



APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 900mm w/ Sides Black

AR3006

Visão geral

Apresentação An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.

Prazo de entrega Normalmente em stock

Principal

Número de unidade de bastidor 18U

Equipamento fornecido Rodízios
Portas
Tecla(s)
Pés de nivelamento
Tecto
Painéis laterais

Físico

Altura 92,5 cm

Largura 60 cm

Profundidade 90 cm

Peso líquido 67,13 kg

Cor Preto

Mounting preference No preference

Modo de montagem Not rack-mountable

Profundidade de montagem máxima 75,57 cm

Profundidade de montagem mínima 19,1 cm

Largura do Bastidor 19"

Marking 14 gauge EIA mounting rail
16 gauge porta da frente
16 gauge post
18 gauge rear door
18 gauge roof
18 gauge side panels

Carga admissível permanente 408,23 kg dinâmico
408,23 kg estático

Conformidade

Normas UL 2416
UL 60950-1

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	106 cm
Package 1 Width	99,5 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	86 kg

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Substituições recomendadas