



APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR,LCD,8個NEMA插座 (4個電湧) ,BSMI

BX1000M-TW

概要

交期	通常貨源充足
----	--------

主要訊息

主要輸入電壓	120 V
主要輸出電壓	120 V
額定功率 (W)	600 W
額定功率 (Va)	1000 VA
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
輸出連接類型	4 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R 突波
電纜長度	1.83 m
電纜數	1
電池類別	封的電池

電池

運轉時間	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
預安裝的電池	0
空電池槽	0
典型充電時間	12 小時
電池更換數量	1
電池充電功率 (瓦特)	12 W 額定
電池壽命	3...5 yr
可延伸運轉時間	0

通用

提供的設備	使用者手冊 USB 纜線
電源模組空閒槽數量	0
電源模組填充槽數量	0
冗餘	No

實體標示

此圖為產品規格圖，僅供參考，實際產品以出貨為準。圖中所有規格均為標準規格，如有變更恕不另行通知。圖中所有規格均為標準規格，如有變更恕不另行通知。

顏色	黑色
高度	19 cm
寬度	9.1 cm
深度	31 cm
淨重	7.2 kg
安裝偏好	No preference
安裝模式	不可機架安裝
可安裝2個立柱	0
相容Usb	No

輸入

網絡頻率	60 Hz +/- 3 Hz
輸入電壓限制	88...139 V
最大輸入電流	12 A
開關電流量	15 A

輸出

最大可配置功率 (W)	600 W
輸出頻率（與市電同步）	60 Hz 與市電同步
Ups類型	在線互動式
波形类型	逐步逼近正弦波
最大輸出電流	15 A
最大可配置功率 (Va)	1000 VA
傳送時間	8 ms 典型值：10 ms 最大值

認證

產品認證	BSMI
------	------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 %
工作高度	0...10000 ft
儲存環境溫度	-15...45 °C
相對儲存濕度	0...95 %
儲存高度	0.00...15240.00 m
聲級	45 dBA
散熱	48.5 Btu/h

通訊與管理

控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

突波保護

突波能量率	1103 J
雜訊抑制	全時多極噪聲過濾：5%的ieee突波通過，零卡滯響應時間：瞬時
Data Line Protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25.3 cm
Package 1 Width	44.2 cm
Package 1 Length	14.2 cm
Package 1 Weight	8 kg
Scc14	10731304347481

保固

保固	3 年產品保固(包含2年電池)
----	-----------------

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

福祉績效



不含汞



Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規

[REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令

符合豁免条件

中國 Rohs 規定

[中國 RoHS 聲明](#)
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

Weee

本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況

[壽命結束資訊](#)