

規格



SRT10KXLTW

交期	通常貨源充足
----	--------

主輸入電壓	208 V
產品或元件類別	不間斷電源(UPS)
其他輸入電壓	240 V
主輸出電壓	208 V
其他輸出電壓	240 V
額定功率 (W)	10000 W
額定功率 (Va)	10000 VA
輸出連接類型	4 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R
輸出連接器類型	硬接線 3-線 (2P
提供的設備	軟體隨附的 CD 說明文件 CD 安裝指南 溫度探測 USB 纜線 保證書 Web/SNMP 管理

運轉時間	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
電池類別	封的電池
預安裝的電池	0
典型充電時間	1.5 小時
電池更換數量	2
電池充電功率 (瓦特)	1191 W 額定
電池壽命	3...5 yr
替換電池	APCRBC140
可延伸運轉時間	1

Ups類型	在線雙變換式
-------	--------

产品网络子系列	High density
電源模組空閒槽數量	0
電源模組填充槽數量	0
冗餘	No

實體標示

顏色	黑色
高度	43.2 cm
寬度	26.3 cm
深度	71.5 cm
淨重	111.58 kg
安裝位置	前
安裝偏好	No preference
安裝模式	Rack-mounted with kit
可安裝2個立柱	0
相容Usb	Yes

輸入

網絡頻率	40...70 Hz 自動感應
輸入連接器數量	1 硬接線 3-線 (2PH + G)
輸入電壓限制	100...275 V adjustable (half load)

輸出

最大可配置功率 (Va)	10000 VA
最大可配置功率 (W)	10000 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
波形类型	正弦波
諧波失真	小於 2%
波峰因素	3 : 1
旁路類型	內部旁路 (自動與手動)

認證

產品認證	FCC 零件 15 (A 型) NOM UL 1778 ENERGY STAR V2.0 (USA)
------	---

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...10000 ft
儲存環境溫度	-15...45 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝

儲存高度	0.00...15240.00 m
聲級	55 dBA
散熱	2490 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

空閒槽	1
預安裝設備	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
緊急關機 (Epo)	是的

突波保護

突波能量率	480 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	46.1 cm
Package 1 Width	100 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	126.55 kg

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

透明

RoHS/REACH

福祉績效

✓	不含汞	
✓	RoHS 除外項目相關資訊	是

環境認證

✓	能源之星®	能源之星 UPS V2.0 (美國)
---	-------	--------------------

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	符合豁免条件
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊