

產品資料表

規格



APC Smart-UPS SRT 3000VA 120V，用於臺灣市場

SRT3000XLA-TW

概要

交期 通常貨源充足

主要訊息

主輸入电压	120 V
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
主输出电压	120 V
額定功率 (W)	2700 W
額定功率 (Va)	3000 VA
輸入連接類型	NEMA L5-30P
輸出連接類型	8 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
電纜長度	3.05 m
電纜數	1
提供的設備	軟體隨附的 CD 說明文件 CD 安裝指南 可拆式支撐腳 USB 纜線 保證書

電池

運轉時間	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
電池類別	封的電池
預安裝的電池	1
典型充電時間	3 小時
電池更換數量	1
電池電壓	96V
電池充電功率 (瓦特)	151 W 額定
電池壽命	3...5 yr
替換電池	APCRBC152
可延伸運轉時間	1

通用

版權所有 © 2024 施耐德電機股份有限公司。所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或轉售本文件中的任何內容。

Ups類型	在線雙變換式
产品网络子系列	High density
電源模組空閒槽數量	0
電源模組填充槽數量	0
冗餘	No

實體標示

顏色	黑色
高度	43.2 cm
寬度	8.5 cm
深度	63.5 cm
淨重	31.3 kg
安裝位置	前
安裝偏好	Lower
安裝模式	不可機架安裝
可安裝2個立柱	0
相容Usb	Yes
安裝位置	垂直

輸入

網絡頻率	40...70 Hz 自動感應
------	-----------------

輸出

最大可配置功率 (Va)	3000 VA
最大可配置功率 (W)	2700 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
波形类型	正弦波
諧波失真	小於 2%
波峰因素	3 : 1
旁路類型	內部旁路 (自動與手動)

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...10000 ft
儲存環境溫度	-15...45 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.00...15240.00 m
聲級	55 dBA
散熱	805 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

空閒槽	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
緊急關機 (Epo)	是的

突波保護

突波能量率	340 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24.6 cm
Package 1 Width	87.1 cm
Package 1 Length	59.9 cm
Package 1 Weight	36.74 kg
Scc14	10731304337192

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效



不含汞



Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規

[REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令

符合豁免条件

中國 Rohs 規定

[中國 RoHS 聲明](#)
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

Weee

本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況

[壽命結束資訊](#)