Produktdatenblatt

Spezifikationen

EN480-2 Yuasa VRLA 6V Battery

BATTEN480-2YU

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Hauptmerkmale

Batterietyp	VRLA

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	Gekapselte Batteriekassette

Abmessungen

Höhe	24 cm
Breite	21 cm
Tiefe	30,5 cm
Produktgewicht	35 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Ausgang

Batteriekapazität	480000 mA.h

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0…35 °C
Betriebshöhe	0 - 3.333 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25…70 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00…3048,00 m
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0…95 %

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Höhe	24 cm
Vpe 1 Breite	21 cm
Vpe 1 Länge	30,5 cm
Vpe 1 Gewicht	34,927 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	1 Jahr (nur Teile)