

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con instrumentación de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13

AP7821

Discontinuado el: 16 jun 2022

Discontinuado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo De Pdu Medido

Cord Length 2,50 m

Equipo Suministrado
Abrazadera(s) para sujeción de cables
Guía de instalación
Soportes de montaje en rack
Manual de usuario

Complementario

Tensión De Entrada Principal 200 V
208 V
230 V

Altura 4,4 cm

Ancho 44,4 cm

Tensión De Salida Principal 208 V
230 V

Profundidad 10,2 cm

Peso Del Producto 1,74 kg

Ubicación De Montaje Frontal
Trasero

Preferencia De Montaje No preference

Tipo De Conexión De Entrada IEC 60320 C20

Tipo De Montaje Con montaje en bastidor

Rack Units 1U

Posición De Montaje Horizontal

[In] Corriente Nominal 16 A

Corriente Máxima De Línea 3300 A

Límites De Corriente De Entrada 20 A

Frecuencia Asignada De Empleo 50/60 Hz

Total Number Of Outlets 8 IEC 60320 C13

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	cUL listada C-Tick CE CSA GOST Registrado por UL VCCI VDE
Estándares	FCC parte 15 clase A ICES-003 UL 60950
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	47 cm
Paquete 1 Longitud	33,7 cm
Paquete 1 Peso	2,914 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Plomo

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)