

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con
instrumentación de 2 U, 32A, 230V,
(12) C13 y (4) C19

AP7822

Discontinuoado el: 16 jun 2022

Discontinuoado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo De Pdu Medido

Cord Length 3,66 m

Número De Cables 1

Equipo Suministrado
Abrazadera(s) para sujeción de cables
Guía de instalación
Soportes de montaje en rack
Manual de usuario

Complementario

Tensión De Entrada Principal 200 V
208 V
230 V

Altura 8,8 cm

Ancho 44,4 cm

Tensión De Salida Principal 230 V

Profundidad 11,2 cm

Peso Del Producto 3,36 kg

Ubicación De Montaje Frontal
Trasero

Preferencia De Montaje No preference

Tipo De Conexión De Entrada IEC 60309 32 A 2 fases + tierra

Tipo De Montaje Con montaje en bastidor

Rack Units 2U

Posición De Montaje Horizontal

Límites De Corriente De Entrada 32 A

Frecuencia Asignada De Empleo 50/60 Hz

Total Number Of Outlets 12 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	C-Tick CE GOST Iram MIC VDE VCCI
Estándares	FCC parte 15 clase A ICES-003
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	50,8 cm
Paquete 1 Longitud	36,8 cm
Paquete 1 Peso	5,409 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Plomo

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)