

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de baterías de recambio N° 143 de APC

APCRBC143

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de batería Batería de ácido sólido

Equipo provisto Todos los conectores necesarios
Guía para reciclaje de baterías
Guía de instalación
Embalaje reutilizable

Físico

Alto 22,5 cm

Ancho 27,9 cm

Profundidad 48,1 cm

Peso del producto 22,27 kg

Modo de montaje En cordón de luminaria

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft

Humedad relativa 0...95 %

Temperatura ambiente de almacenamiento -15...45 °C

Altitud de almacenamiento 0,00...15240,00 m

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 %

Baterías y autonomía

Módulos de batería por serie 10

Ranuras libres para baterías 0

Baterías pre-instaladas 0

Montaje de dispositivo Cartucho de batería adjunto

Voltaje de batería 120 V

Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
--	---

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	25,18 kg
Paquete 1 Altura	25,3 cm
Paquete 1 ancho	29,3 cm
Paquete 1 Largo	49,5 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	32

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------
