

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador reductor para unidad Smart-UPS de APC de 5 kVA 2 U para rack

SRT5KRMTF

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	208 V
Voltaje de salida principal	120 V
Tipo de conexión de entrada	NEMA L6-30P
Número de unidad de rack	2U
Número de cables	1
Equipo provisto	Piezas para montaje Soportes de montaje en rack Manual de usuario Tarjeta de garantía

Físico

Color	Negro
Alto	8,9 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	63,7 cm
Peso del producto	43,09 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Preferencia de montaje	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Posición de montaje	Horizontal

Entrada

Corriente máxima de línea	24 A
Límites de corriente de entrada	30 A
Capacidad de carga	5000 VA

Salida

Consumo máximo de corriente	24 A
Número de tomacorrientes	12

Número de enchufes de energía 12 NEMA 5-20R

Conformidad

Certificaciones de producto CSA

Normas UL 1778

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

Humedad relativa 0...95 % sin condensación

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 pies

Temperatura ambiente de almacenamiento -15...45 °C

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 % sin condensación

Altitud de almacenamiento 0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el paquete 1 1

Paquete 1 Altura 25,4 cm

Paquete 1 Ancho 95,2 cm

Paquete 1 Longitud 62,2 cm

Paquete 1 Peso 49,9 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto verde premium

Reglamento REACh [Declaración de REACh](#)

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Take-back Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años

Reemplazo(s) recomendado(s)