

Fiche produit

Spécifications



Commutateur de transfert automatique pour rack, 200/208 V, 20 A, entrée L6-20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19

AP4430

⚠️ Ventes limitées pour les services

⚠️ La production de ce produit a été arrêtée le: 08 mars 2023

⚠️ Fin de service imminente: 08 mars 2025

Aperçu

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V
Tension de sortie principale	200 V 208 V
Input Connection Type	NEMA L6-20P
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	2,44 m
Nombre de câbles	2
Équipement fournit	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration RS-232

Physique

Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	4,83 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Montage en rack

Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Courant de ligne max	20 A
Limites du courant d'entrée	20 A
Load Capacity	3300 VA

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	20 A
Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19
Type de protection	Sans disjoncteur

Conformité

Normes	EN 55022 class A FCC alinéa 15 classe A
--------	--

Environnement

Température de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,4 cm
Largeur de l'emballage 1	35,6 cm
Longueur de l'emballage 1	60 cm
Poids de l'emballage 1	6,6 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence AP4430 est remplacée par :

1x



APC Netshelter Commutateur de transfert automatique pour rack, 1U, 20A, 200/208V,
2 L6-20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4430A
