

Fiche produit

Spécifications



Console LCD pour rack APC 17" - Russe

AP5717R

Aperçu

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Main Input Voltage 100 V
240 V

Nombre d'unité de rack 1U

Équipement fourni
cordon d'alimentation C13-C14
CD de documentation
Câble de mise à niveau du microprogramme
guide d'installation
Cordon d'alimentation NEMA 5-15
Câble KVM PS2
matériel de montage en rack
Kit de montage en rack mono-utilisateur
câble USB
Câble KVM USB

Physique

Couleur Noir

Hauteur 4,4 cm

Largeur 48,2 cm

Profondeur 61,4 cm

Poids du produit 15,9 kg

Emplacement de montage Façade
Arrière

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Montage en rack

Profondeur de montage maximale 104,98 cm

Profondeur de montage minimale 68 cm

Entrée

Fréquence réseau 50/60 Hz

Conformité

Certifications du produit C-Tick
GOST

Industrie Canada
NOM
UL listed
VDE

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 60950 FCC alinéa 15 classe A IEC 60950
---------------	---

Environnement

Température de fonctionnement	0...40 °C
--------------------------------------	-----------

Matériel pris en charge

Couleur d'affichage	16 couleurs
Taille de l'afficheur	17 inch
Type de trackball	Touchpad ps/2 Souris USB
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Consommation électrique de l'écran LCD	19 W
Pixel size	0,26

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,2 cm
Largeur de l'emballage 1	82,6 cm
Longueur de l'emballage 1	67,3 cm
Poids de l'emballage 1	19,46 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
-----------------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)