

# Fiche produit

Spécifications



## Kit de cordons d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13-C14, 1,2 m, Amérique du Nord

AP8704S-NA

### Aperçu

<b>Présentation</b>	Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.
<b>Lead time</b>	Généralement disponible en stock

### Principales

<b>Input Connection Type</b>	IEC 60320 C14
<b>Longueur de câble</b>	1,22 m
<b>Nombre de câbles</b>	6

### Physique

<b>Couleur</b>	Noir
<b>Hauteur</b>	24 cm
<b>Largeur</b>	7 cm
<b>Profondeur</b>	4,5 cm
<b>Poids du produit</b>	1,01 kg
<b>Montage préconisé</b>	No preference
<b>Mode d'installation</b>	Non montable en rack

### Entrée

<b>Courant de ligne max</b>	10 A
<b>Limites du courant d'entrée</b>	10 A

### Sortie

<b>Maximum Total Current Draw per Phase</b>	10 A
<b>Nombre de prises d'alimentation</b>	1 CEI 60320 C13
<b>Longueur du cordon</b>	1,22 m

## Conformité

Certifications du produit	CSA UL listed
---------------------------	------------------

## Environnement

Température de fonctionnement	0...105 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-25...105 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Poids de l'emballage 1	1,01 kg
Nb produits dans l'emballage 3	390

## Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)