


Fiche produit

Spécifications



APC Easy Rack, 42U, Black, With Roof, Castors, Feet, 4 Brackets, No Side Panels, 1991H x 800W x 1200D mm

ER8220

Aperçu

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type De Produit Ou De Composant	Armoire rack
Nombre D'Unité De Rack	42U
Équipement Fourni	matériel pour montage en compartiment touche(s) portes pieds de réglage matériel de montage roulettes pré-installées

Physique

Hauteur	199,1 cm
Largeur	80 cm
Profondeur	120 cm
Poids Du Produit	107 kg
Couleur	Noir
Mode D'Installation	Non montable en rack
Profondeur De Montage Maximale	104,14 cm
Hauteur Minimale De Montage	24,16 cm
Accord Radio	19"
Force Axiale Maximale Fa	Calibre 18 porte avant Calibre 19 porte arrière Calibre 16 poste Calibre 14 rail de montage EIA
Charge Permanente Admissible	1199,75 kg statique 599,65 kg dynamiques

Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	212 cm
Largeur De L'Emballage 1	85 cm
Longueur De L'Emballage 1	125 cm
Poids De L'Emballage 1	116 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit