

Fiche produit

Spécifications



APC PDU DE CONTOURNEMENT DE MAINTENANCE, 230 V 10 A AVEC (6) IEC C13

SBP1500RMI

Aperçu

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	1,98 m
Nombre de câbles	1
Équipement fournit	Manuel de l'utilisateur Supports de montage en rack

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	7,6 cm
Poids du produit	2 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No préférence
Mode d'installation	Montage en rack

Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz
Tension admissible	220...240 V
Courant de ligne max	10 A
Limites du courant d'entrée	10 A
Load Capacity	1500 VA
Modules 18 mm	0...1

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	10 A
Nombre de prises d'alimentation	6 CEI 60320 C13 1 CEI Jumpers
Nombre de prises d'alimentation	6
Type de protection	Disjoncteur
Longueur du cordon	1,22 m
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	VDE
Normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environnement

Température de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Unités de conditionnement

Hauteur de l'emballage 1	15,1 cm
Largeur de l'emballage 1	46,3 cm
Longueur de l'emballage 1	29,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,5 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	56
Hauteur de l'emballage 2	113 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	195,608 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)