

# Folha de dados do produto

Especificações



## Cabo de sinalização Smart para comunicação com nobreaks de 2 m - DB9 a RJ45

AP940-0625A

### Visão geral

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Prazo De Entrega | Normalmente em Estoque |
|------------------|------------------------|

### Principal

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Comprimento Do Cabo        | 2,00 m                                          |
| Número De Cabos            | 1                                               |
| Compatibilidade Do Produto | No-break (ups - uninterruptible power supplies) |

### Físico

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Altura           | 5,7 cm                                |
| Largura          | 22,2 cm                               |
| Profundidade     | 10,8 cm                               |
| Peso Líquido     | 0,14 kg                               |
| Modo De Montagem | Not rack-mountable                    |
| Conector B       | SUB-D 9 fêmea Sinalização Inteligente |
| Conector A       | RJ45 macho                            |

### Saída

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número De Porta | 1 |
|-----------------|---|

### Unidades de embalagem

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE            |
| Number Of Units In Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 5,7 cm         |
| Package 1 Width              | 10,8 cm        |
| Package 1 Length             | 22,2 cm        |
| Package 1 Weight             | 0,14 kg        |
| Scc14                        | 10731304310812 |

### Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Sustentabilidade



O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO<sub>2</sub>.

Saiba mais sobre o Green Premium >







Take-back

Transparência

RoHS/REACH

Desempenho do recurso

✓

Take-Back Program Available

Desempenho de bem-estar

✓

Reach Sem Svhc

✓

Sem Chumbo

Certificações e normas

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach    | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva Rohs Da Ue  | Conforme<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                                                               |
| Divulgação Ambiental | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                                                                     |
| Weee                 | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |