

Folha de dados do produto

Especificações



APC Rack PDU 9000 Switched,
ZeroU, 16A, 100-240V, (21) C13/
C15 & (3) C19/C21, Japan

APDU9959J

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo De Pdu	Switched
Equipamento Fornecido	Guia de Instalação Braceletes de montagem em rack Guia de segurança

Complementar

Input Voltage	200 V
Altura	179,7 cm
Largura	5,5 cm
Output Voltage	200 V
Profundidade	4,6 cm
Peso Líquido	5,55 kg
Local De Montagem	Lado
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 L6-20P
Modo De Montagem	Not rack-mountable
Rack Units	0U
Usb Compatible	No
Posição De Montagem	Vertical
Protocolo Da Porta De Comunicação	SNMP Redfish
[In] Corrente Nominal	16 A
Tensão De Entrada Aceitável	100...240 V
Input Current Limits	20 A
Capacidade De Carga	3300 VA
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	21C13/C15 3C19/C21
Tipo De Rede De Comunicação	10/100/1000BASE-T

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Meio ambiente

Certificações Do Produto	FCC part 15 class A PSE
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...60 °C
Umidade Relativa	5...95 %
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-25...65 °C
Umidade Relativa De Armazenamento	5...95 %
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	200,2 cm
Package 1 Width	11,4 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	7,86 kg

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------

Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

Saiba mais sobre o Green Premium >



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach Declaração REACH

Diretiva Rohs Da Ue Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China Declaração RoHS China

Divulgação Ambiental Perfil ambiental do produto

Weee No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade Informação sobre o fim da vida útil