

Folha de dados do produto

Especificações



"Cartucho de bateria de reposição APC #43 com 2 anos de garantia."



RBC43

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Número de cabos 1

Tipo de bateria Bateria Chumbo-Acido

Equipamento fornecido Todos os conectores necessários
Guia de reciclagem de baterias
Bandeja ou gabinete metálico de baterias
Embalagem Reciclável
Guia de Instalação

Físico

Altura 7,6 cm

Largura 21,6 cm

Profundidade 53,3 cm

Peso líquido 19,09 kg

Modo de montagem Not rack-mountable

USB compatible No

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento 0...40 °C

Altitude de funcionamento 0...10000 ft

Umidade relativa 0...95 %

Temperatura ambiente para armazenamento -15...45 °C

Altitude de armazenamento 0,00...15240,00 m

Umidade Relativa de Armazenamento 0...95 %

Baterias & Tempo de operação

Slots disponíveis para baterias 0

Baterias Pré-Instaladas 0

Montagem do dispositivo Cartucho de bateria incluso

Voltagem da bateria	48V
Quantidade de RBC™	1

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	20,45 kg
Pacote 1 Altura	22,9 cm
Pacote 1 largura	39,4 cm
Pacote 1 Comprimento	76,8 cm
Número de unidades no pacote 3	12

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	1 Ano, Reparo ou Substituição, 30 dias (só Japão)
----------	---