

Folha de dados do produto

Especificações



APC Smart-UPS de 1.400 VA e 120 V, uso a bordo

SU1400X93

! Descontinuado em: 10 Junho 2022

! Descontinuado

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

| | |
|----------------------------|--|
| Main Input Voltage | 120 V |
| Main Output Voltage | 120 V |
| Potência nominal em W | 950 W |
| Potência nominal em VA | 1400 VA |
| Plug standard | NEMA 5-15P |
| Nb of power socket outlets | 6 NEMA 5-15R |
| Número de unidade de rack | 0U |
| Comprimento do cabo | 1,83 m |
| Número de cabos | 1 |
| Tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| Equipamentos fornecidos | CD com software Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário |

Geral

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| Variant option | Embarcado |

Físico

| | |
|--------------|----------|
| Cor | Bege |
| Altura | 21,6 cm |
| Largura | 17,02 cm |
| Profundidade | 43,94 cm |
| Peso líquido | 24,1 kg |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Local de montagem | Frontal |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| USB compatible | No |

Entrada

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Limites da tensão de entrada | 86...154 V ajustável 92...147 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoamento |

Saída

| | |
|--|--|
| Crest factor | Até 5 : 1 |
| Distorção harmônica | Less than 5 % at full load |
| Maximum configurable power in VA | 1400 VA |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 950 W |
| Tempo de Transferência | 2ms típico |
| Topologia | Linha Interactiva |
| Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
| Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica |

Conformidade

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Certificações do produto | CSA |
| Normas | FCC Parte 15 classe A UL 1778 |

Ambiental

| | |
|---|-------------------|
| Nível acústico | 45 dBA |
| Dissipação de calor | 135 Btu/h |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...40 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...45 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 m |
| Umidade relativa | 0...95 % |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0...95 % |

Baterias & Tempo de operação

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Autonomia expansível | 0 |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Tempo de recarga típico | 3 H |
| Quantidade de RBC™ | 1 |
| Duração da bateria | 3...5 ano(s) |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Battery power in VAH | 408 VAh runtime |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 136 W rated |

Comunicação & Gerenciamento

| | |
|----------------------------------|---|
| Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays' |
| Painel de controle | Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga |
| Desligamento de Emergência (EPO) | Opcional |
| Slots livres | 0 |

Proteção e filtragem de sobretensão

| | |
|----------------------------|--|
| Classe de surto de energia | 480 J |
| Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |

Unidades de embalagem

| | |
|----------------------|----------|
| Peso do pacote 1 | 26,36 kg |
| Pacote 1 Altura | 38,74 cm |
| Pacote 1 largura | 32 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 59,06 cm |

Garantia contratual

| | |
|----------|---|
| Garantia | Reparo ou substituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais |
|----------|---|

Substituição(ões) recomendada(s)

SU1400X93 será substituído por:

1x



No-break inteligente da APC, 1500 VA, conexão USB, 120V, navegação
SUA1500X93