

Fiche produit

Spécifications



Rack ATS, 208V, 20A, C20 in, (8) C13 (1) C19 out



AP4434

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 décembre 2022

! Bientôt indisponible

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	208 V
Tension de sortie principale	208 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Nombre d'unité de rack	1U
Équipement inclus	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	3,74 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant de ligne max	20 A
Limites du courant d'entrée	20 A
Load Capacity	3300 VA

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	20 A
--------------------------------------	------

Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19
---------------------------------	------------------------------------

Type de protection	Sans disjoncteur
--------------------	------------------

Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL CE listé UL
---------------------------	----------------------------------

Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 classe A
--------	--

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
--	------------

Humidité relative	5...95 %
-------------------	----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température ambiante de stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
----------------------	-------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	11,4 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	35,6 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	60 cm
---------------------------	-------

Poids de l'emballage 1	5,51 kg
------------------------	---------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans plomb	Oui
------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	---------------------

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Profil de circularité	Informations de fin de vie
-----------------------	--

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence AP4434 est remplacée par :

1x



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 20 A, 208V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4434A
