

# Fiche produit

Spécifications



## Kit de cordons d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13-C14 (90 degrés), 1,2 m, Amérique du Nord

AP8704R-NA

### Présentation

<b>Présentation</b>	Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads.
<b>Lead time</b>	Généralement disponible en stock

### Principales

<b>Input Connection Type</b>	IEC 60320 C14
<b>Longueur de câble</b>	1,22 m
<b>Nombre de câbles</b>	6
<b>Equipement inclus</b>	3 câbles d'interconnexion angle à gauche 3 câbles d'interconnexion à angle droit

### Physique

<b>Couleur</b>	Noir
<b>Hauteur</b>	24 cm
<b>Largeur</b>	7 cm
<b>Profondeur</b>	4,5 cm
<b>Poids du produit</b>	1,01 kg
<b>Montage préconisé</b>	No preference
<b>Mode d'installation</b>	Non montable en rack

### Entrée

<b>Courant de ligne max</b>	10 A
<b>Limites du courant d'entrée</b>	10 A

### Sortie

<b>Maximum Total Current Draw per Phase</b>	10 A
<b>Nombre de prises d'alimentation</b>	1 CEI 60320 C13
<b>Longueur du cordon</b>	1,22 m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Conformité

Certifications du produit	CSA listé UL
---------------------------	-----------------

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...105 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...105 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Poids de l'emballage 1	1,01 kg
Nb produits dans l'emballage 3	390

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)