

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema ATS para rack, 200/208 V, 30 A, entrada L6-30, 16 salidas C13 2 salidas C19

AP4432

! Discontinuado el: 08 marzo 2023

! Fuera de servicio próximamente el: 08 marzo 2025

! Ventas restringidas para servicios

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage 200 V
208 V

Main Output Voltage 200 V
208 V

Input Connection Type NEMA L6-30P

Número de unidad de rack 2U

Longitud De Cable 2,44 m

Número De Cables 2

Accesorios Piezas para montaje
Brackets para Rack-mount
Cable de configuración RS-232

Físico

Alto 8,8 cm

Ancho 43,2 cm

Profundidad 23,6 cm

Peso Del Producto 6,58 kg

Ubicación De Montaje Parte frontal
Parte trasera

Preferencia de montaje No preference

Modo De Montaje Montado en rack

Entrada

Frecuencia de red 50/60 Hz

Corriente Nominal (In) 24 A

Corriente máxima de línea 30 A

Límites de corriente de entrada 30 A

Capacidad de carga 4992 VA

Salida

Consumo máximo de corriente	30 A
Número de enchufes de energía	16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tipo de protección	Cortacircuitos

Conformidad

Certificaciones De Producto	PSE TÜV-C TÜV-NURTL
Normas	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21 cm
Paquete 1 Ancho	35,6 cm
Paquete 1 Longitud	58,4 cm
Paquete 1 Peso	9,07 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)

AP4432 se reemplaza por:

1x



Interruptor de transferencia automática para rack Netshelter de APC, 2U, 30 A, 200/208 V, 2 L6-30 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4432A
