

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kit De Cable De Alimentación (6 Ea) Bloqueo C13 A C14 18 M (6 Pies) Norteamérica Azul

AP8706S-NAX590

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Físico

Color Azul

Alto 24 cm

Ancho 7,5 cm

Profundidad 5,5 cm

Peso del producto 1,35 kg

Preferencia de montaje No preference

Modo de montaje No se puede montar en rack

Conformidad

Certificaciones de producto CSA
Registrado por UL

Ambiental

Temperatura ambiente de trabajo 0...105 °C

Humedad relativa 20...80 %

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 pies

Temperatura ambiente de almacenamiento -25...105 °C

Humedad relativa de almacenamiento 20...80 %

Altitud de almacenamiento 0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 24 cm

Package 1 Width 5,5 cm

Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	1,35 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)