

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero de bypass para mantenimiento de APC 200/208/240 V, 100 A, disyuntor MBB, cableado fijo de entrada/salida

SBP16KP

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	200 V
	208 V
	230 V
	480 V 3 fases
Voltaje De Salida Principal	120 V
	200 V
	208 V
	230 V
Otro Voltaje De Salida	220 V
	240 V
Tipo De Conector De Salida	Cable duro 3-wire (H N + E) 1
	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
	Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra) 1
Número De Unidad De Rack	"4U"
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación
	Brackets para Rack-mount
	Manual de usuario

Físico

Color	Negro
Altura	17,8 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	66 cm
Peso Del Producto	21,36 kg
Ubicación De Montaje	Parte frontal
Preferencia De Montaje	Baja
Modo De Montaje	Montado en rack

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Número De Conectores De Entrada	1 Cable duro 3-wire (H N + E)
	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
	1 Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra)
	1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
Tensión De Entrada Aceptable	200...240 V

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Corriente Máxima De Línea	100 A
Límites De Corriente De Entrada	100 A
Capacidad De Carga	20000 VA
Pasos De 18 Mm	0...1

Salida

Consumo Máximo De Corriente	100 A
Tipo De Protección	Cortacircuitos
La Ranura Para Destornillador	99 %

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA GOST
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	-20...50 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...15000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,5 cm
Paquete 1 Ancho	61 cm
Paquete 1 Longitud	99,1 cm
Paquete 1 Peso	31,294 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	131,4 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	260,8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años (solo partes)
---------------------	----------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

Directiva Rohs Ue	Conforme
	Declaración RoHS UE

Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
-------------------------	--