

机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹



ACF202BLK

概要

外观

带有外壳并采用端到端通风的设备给 IT 和设施管理人员带来了许多挑战，尤其是在制冷方面更是如此。由于大多数机柜在设计上采用的都是从前端到后端的通风模式，因此在采用端到端通风的设备上很难保持理想的工作温度。机架侧面气流分配单元是一种可安装在 2U 机架上的气流分配产品，适用于采用端到端通风的网络设备或服务器。它从机架前面吸入经过调节的空气，然后将其配送到网络设备的侧面进气口。

交期

通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C13 IEC 60320 C14
机架单元数	2U
电缆数量	2
提供的设备	安装指南 用户手册

通用

气流

122.71 l/s

物理参数

颜色	黑色
高度	8.7 cm
宽度	43.1 cm
深度	66.9 cm
净重	14.55 kg
Mounting Preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable

输入

网络频率

50/60 Hz

相符性

产品认证

cUL 认证
CE
GOST
UL 认证

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

通讯与管理

警报功能	电源打开/关闭指示器
------	------------

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24.1 cm
Package 1 Width	66 cm
Package 1 Length	78.7 cm
Package 1 Weight	19.509 kg

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

可持续

Мітка **Green Premium™** символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти. Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告