

产品参数表

规格



机柜ATS，208V，20A，C20输入， (8) C13 (1) C19输出



AP4434

待中断日期 30 十二月 2022

待中断

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	208 V
Main Output Voltage	208 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
机架单元数	2U
设备提供	安装配件 架式安装支架 串行配置电缆

物理参数

颜色	黑色
高度	4.4 cm
宽度	43.2 cm
深度	23.6 cm
产品净重	3.74 kg
安装位置	正面 后面
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted

输入

网络频率	50/60 Hz
Max line current	20 A
Input current limits	20 A
负载容量	3300 VA

输出

最大总负载电流	20 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13

保护类型	Without circuit breaker
------	-------------------------

相符性

产品认证	cUL listed CE 列出的 UL
符合标准	EN 55022 A 级 FCC 15 部分 A 级

环境

运行温度	-5...45 °C
相对湿度	5...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11.4 cm
Package 1 Width	35.6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	5.51 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无铅	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品