

产品参数表

规格



机柜ATS，100/120V，15A，5-15输入，(10)5-15R输出



AP4450

待中断日期 30 十二月 2022

待中断

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	100 V 120 V
Main Output Voltage	100 V 120 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
机架单元数	2U
电缆长度	2.44 m
电缆数量	2
设备提供	安装配件 架式安装支架 串行配置电缆

物理参数

颜色	黑色
高度	4.4 cm
宽度	43.2 cm
深度	23.6 cm
产品净重	4.4 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted

输入

网络频率	50/60 Hz
额定电流 [In]	12 A
Input current limits	15 A
负载容量	1440 VA

输出

最大总负载电流	15 A
Number of power socket outlets	10 NEMA 5-15R

相符性

产品认证	PSE TÜV-C TÜV-NURTL VCCI A类
符合标准	FCC 15 部分 A 级 ICES-003

环境

运行温度	-5...45 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11.4 cm
Package 1 Width	35.6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	6.17 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无铅	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品