

# 产品参数表

规格



## 机架ATS，120V，20A，L5-20输入，(10)5-20R输出



AP4452

⚠ 中断日期 30 十二月 2022

⚠ 待中断

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA L5-20P
机架单元数	2U
电缆长度	2.44 m
电缆数量	2
设备提供	安装配件 架式安装支架 串行配置电缆

### 物理参数

颜色	黑色
高度	4.4 cm
宽度	43.2 cm
深度	23.6 cm
产品净重	4.4 kg
安装位置	正面 后面
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted

### 输入

网络频率	50/60 Hz
额定电流 [In]	16 A
Max line current	20 A
输入电流限值	20 A
负载容量	1920 VA

## 输出

最大总负载电流	20 A
Number of power socket outlets	10 NEMA 5-20R
保护类型	Without circuit breaker

## 相符性

符合标准	EN 55022 A 级 FCC 15 部分 A 级
------	-------------------------------

## 环境

运行温度	-5...45 °C
相对湿度	5...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11.4 cm
Package 1 Width	35.6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	6.17 kg

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无铅	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
Take-back	Take-back program available

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

## 推荐的替代产品