

产品参数表

规格



APC公司的19英寸机架LCD控制台

AP5719

概要

外观	1U机架安装式键盘、鼠标和LCD控制台，美式英语键盘布局。
交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	100 V 240 V
机架单元数	2U
附带设备	C13 -C14电源线 文档光盘 固件升级电缆 安装指南 NEMA 5-15电源线 PS2 KVM电缆 机架安装式硬件 单独的用户机架安装套件 USB电缆 USB KVM电缆

物理参数

颜色	黑色
高度	4.4 cm
宽度	48.2 cm
深度	66.5 cm
产品净重	17.4 kg
安装位置	正面 后面
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted
最大安装深度	104.98 cm
最小安装深度	68 cm

输入

网络频率	50/60 Hz
------	----------

相符性

产品认证	C-Tick CE
------	--------------

加拿大工业部
KCC
NOM
列出的 UL
VCCI A 类
VDE
符合TAA要求

符合标准	EN 55022 A 级 EN 55024 EN 60950 FCC 15 部分 A 级 IEC 60950
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
------	-----------

支持的硬件

显示器尺寸	19 英寸
跟踪球类型	Ps/2 触摸板 USB 鼠标
显示类型	LCD 显示
LCD 功耗	19 W
Pixel size	0.26

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15.2 cm
Package 1 Width	82.6 cm
Package 1 Length	67.3 cm
Package 1 Weight	20.99 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无铅	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品