

产品参数表

规格



机架配电单元，基础型，0U/1U，
120-240V/15A，220-240V/10A，
(8) 个C13插孔

AP6015A

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

颜色	黑色
Pdu 类型	基本
提供的设备	安装指南 安全指南

补充信息

Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
高度	24 cm
宽度	4.4 cm
Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
深度	9.3 cm
净重	0.91 kg
安装位置	正面 后面
安装偏好	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
安装类型	Not rack-mountable
Rack Units	2U
安装位置	水平方向
额定电流 [In]	12 A
可接受的输入电压	100...240 V
Max Line Current	15 A
Input Current Limits	15 A
负载容量	2300 VA

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

网络频率	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	8 IEC 60320 C13

环境

产品认证	cUL listed CE EAC IRAM 列出的 UL VDE
------	--

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	28.6 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	21 cm
Package 1 Weight	1.37 kg
Scc14	10731304327797

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

可持续

Мітка **Green Premium™** символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти. Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

节能

Take-back

透明

RoHS/REACH

资源性能

-  高能效产品
-  Take-Back Program Available

健康安全绩效

-  无铅

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	符合 欧盟ROHS声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息