

产品参数表

规格



机架配电单元，基础型，0U/1U，208V，30A，(4)个C19插孔

AP6031A

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	200 V 208 V
Main Output Voltage	200 V 208 V
Plug standard	NEMA L6-30P
机架单元数	2U
电缆长度	3.66 m
设备提供	安装指南 安全指南

物理参数

颜色	黑色
高度	4.4 cm
宽度	43.8 cm
深度	12.6 cm
产品净重	3.8 kg
安装位置	正面 后面
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
USB compatible	No

输入

额定电流 [In]	24 A
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
负载容量	5000 VA
网络频率	50/60 Hz

输出

Number of power socket outlets 4 IEC 60320 C19

相符性

产品认证 cUL listed
列出的 UL

包装单位

Package 1 Weight 4.6 kg

Package 1 Height 28.1 cm

Package 1 Width 47.3 cm

Package 1 Length 18 cm

SCC14 10731304327810

Number of Units in Package 3 31

可持续性

产品类型 Green Premium 产品

REACH法规 [REACH 声明](#)

欧盟ROHS指令 符合
[欧盟ROHS声明](#)

无铅 是

优化能效 高能效产品

Take-back Take-back program available

合同保修

保修单 2年内维修或更换

推荐的替代产品