

产品参数表

规格

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 0.6m (2ft), Blue

AP8712SX590



概要

交期 通常现货供应

主要信息

Input Connection Type IEC 60320 C20

电缆长度 0.61 m

电缆数量 6

物理参数

颜色 蓝色

高度 30 cm

宽度 6 cm

深度 6.5 cm

净重 1.12 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

输入

Max line current 16 A

Input current limits 16 A

输出

最大总负载电流 16 A

Number of power socket outlets 1 IEC 60320 C19

线缆长度 0.61 m

相符性

产品认证 CCC
CSA
PSE
列出的 UL
VDE

环境

运行温度	0...75 °C
相对湿度	20...80 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...75 °C
存储相对湿度	20...80 %
存储高度	0.00...15240.00 m

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30 cm
Package 1 Width	6.5 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	1.12 kg
Number of Units in Package 3	390

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无铅	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品